



LED Pendelleuchte Tonja in Chrom und Weiß 3x 16W 1800lm

Pendelleuchten

UVP: 179,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-631373
Material	Metall, Glas
Farbe	Chrom, Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	16 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmart	Touchpoint am Produkt
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 600 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer
Stil	Zeitlos
Form	länglich
Netzstecker	Nein
Touchfunktion	Ja

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Touch	Ja
Produktmaße	(H) 900 mm (B) 85 mm (L) 584 mm
Produktgewicht	2.41 kg