



Deckenleuchte Joya in Chrom G9 2-flammig

Deckenleuchten

UVP: 46,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630788
Material	Metall, Glas
Farbe	Chrom
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	2x 33 W
Fassung	2x G9
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Außergewöhnlich
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 150 mm (B) 185 mm (L) 385 mm
Produktgewicht	0.584 kg