

LED Deckenleuchte Barden in Weiß und Schwarz 57W 7100lm

Deckenleuchten

UVP: 699,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630259
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Weiß, Schwarz
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	57 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 bis 6800 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	7100 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Modern
Form	eckig
Netzstecker	Nein



Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 70 mm (B) 600 mm (L) 900 mm
Produktgewicht	6.477 kg