



LED Deckenleuchte Jello Wood in Schwarz und Natur 3x 5W 1035lm GU10 3-flammig

Deckenleuchten

UVP: 64,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-630768
Material	Metall, Holz
Farbe	Schwarz, Natur
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	5 W
Max. Leistung	3x 5 W
Fassung	3x GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	Reflektor - PAR16
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	3x 345 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur
Stil	Modern, Schlicht
Form	länglich, rund

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Produktmaße	(H) 153 mm (B) 80 mm (L) 420 mm
Produktgewicht	0.977 kg