



LED Deckenleuchte Edging in Weiß 2x 30W 8000lm 314x1214

Deckenleuchten

UVP: 311,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
 info@click-licht.de
 (+49) 2361 40 67 600
 Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-415430
Material	Kunststoff, Eisen
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	200-230 V
Leistungsaufnahme	30 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	Fernbedienung
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 bis 5000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2x 4000 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	25000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Abstrahlwinkel	120 Grad
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Modern, Zeitlos

Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 65 mm (B) 314 mm (L) 1214 mm
Produktgewicht	4.828 kg