



Wandleuchte Riley in Weiß E27 IP44 oben

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 33,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-631184
Material	Metall, Glas
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	40 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Hauseingang, Terrasse, Balkon, Garage & Carport
Stil	Zeitlos, Schlicht
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 240 mm (T) 230 mm (Ø) 210 mm
Produktgewicht	0.921 kg