



Sockelleuchte Chorus in Silber E27 IP44 mit Steckdose

Wegeleuchten

UVP: 36,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630430
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Silber
Anschlussspannung	220-240 V
Max. Leistung	40 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Schlicht, Zeitlos
Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 495 mm (Ø) 75 mm
Produktgewicht	0.694 kg