



## LED Pendelleuchte Frizzante in Chrom 4x 5W 2000lm

Pendelleuchten

UVP: 319,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?  
info@click-licht.de  
(+49) 2361 40 67 600  
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | A-630583                   |
| <b>Material</b>            | Metall, Glas               |
| <b>Farbe</b>               | Chrom                      |
| <b>Anschlussspannung</b>   | 220-240 V                  |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 5 W                        |
| <b>Schutzklasse</b>        | I                          |
| <b>Schutzart</b>           | IP20                       |
| <b>Montageart</b>          | Decke                      |
| <b>Lichtaustritt</b>       | unten                      |
| <b>Dimmbar</b>             | Ja                         |
| <b>Dimmart</b>             | Hausinstallation, Schalter |
| <b>Dimmtechnologie</b>     | 3-Stufendimmer             |
| <b>Lichttechnologie</b>    | LED                        |
| <b>Bauform</b>             | LED-Platine                |
| <b>Farbtemperatur</b>      | 3000 Kelvin                |
| <b>Lichtfarbe</b>          | Warmweiß                   |
| <b>Lichtstrom</b>          | 4x 500 lm                  |
| <b>Farbwiedergabeindex</b> | 80                         |
| <b>Lebensdauer</b>         | 25000 h                    |
| <b>Schaltzyklen</b>        | 15000                      |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Wohnzimmer, Esszimmer      |
| <b>Stil</b>                | Modern                     |
| <b>Form</b>                | länglich, rund             |



**Brilliant**  
G93424/15

A

B

C

D

E

F

G

F

18

kWh/1000h

2019/2015



|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Netzstecker</b>    | Nein                              |
| <b>Leuchtmittel</b>   | Ja, fest verbaut                  |
| <b>Produktmaße</b>    | (H) 1145 mm (B) 100 mm (L) 700 mm |
| <b>Produktgewicht</b> | 5.075 kg                          |