



Wandleuchte Kinley in Weiß E27

Wandleuchten

UVP: 26,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-630851
Material	Metall, Kunststoff
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	230 V
Max. Leistung	40 W
Fassung	E27
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Treppenhaus
Stil	Modern
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Nein
Produktmaße	(H) 210 mm (B) 175 mm (T) 97 mm
Produktgewicht	0.538 kg