

LED Deckenleuchte Puinen in Natur 24W 2180lm

Deckenleuchten

UVP: 88,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?


info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-646934
Material	Metall, Holz
Farbe	Natur
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	24 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Montageart	Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	2180 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur



Stil	Modern, Ethno
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 75 mm (Ø) 430 mm
Produktgewicht	1.4 kg