



LED Wandleuchte Vista in Natur und Schwarz 25W 1650lm

Wandleuchten

UVP: 125,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | A-646936 |
| Material | Aluminium, Holz |
| Farbe | Natur, Schwarz |
| Anschlussspannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 25 W |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
| Montageart | Wand |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmart | Hausinstallation, Universal |
| Dimmtechnologie | 3-Stufendimmer |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Lichtstrom | 1650 lm |
| Farbwiedergabeindex | > 90 |
| Lebensdauer | 20000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Startzeit | 0.5 s |
| Anwendungsbereich | Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur |
| Stil | Modern, Dekorativ, Außergewöhnlich |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Form | rund |
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |
| Produktmaße | (T) 55 mm (Ø) 300 mm |
| Produktgewicht | 1.36 kg |