



LED Wandleuchte Vista in Schwarz und Natur 25W 1650lm

Wandleuchten

UVP: 125,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-646937
Material	Aluminium
Farbe	Schwarz, Natur
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	25 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Montageart	Wand
Dimmbar	Ja
Dimmart	Hausinstallation, Universal
Dimmtechnologie	3-Stufendimmer
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1650 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Anwendungsbereich	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur
Stil	Modern, Dekorativ, Außergewöhnlich

Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(T) 55 mm (Ø) 300 mm
Produktgewicht	1.36 kg