



## LED Sockelleuchte Arbour in Anthrazit und Weiß 3,8W 800lm IP44

Wegeleuchten

UVP: 114,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



<b>Artikelnummer</b>	A-647428
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Anthrazit, Weiß
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	3.8 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Montageart</b>	Boden
<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Lichttechnologie</b>	LED
<b>Bauform</b>	LED-Platine
<b>Farbtemperatur</b>	2700 Kelvin
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Lichtstrom</b>	800 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Schaltzyklen</b>	25000
<b>Startzeit</b>	0.5 s
<b>Anwendungsbereich</b>	Garten, Terrasse
<b>Stil</b>	Modern, Schlicht
<b>Form</b>	länglich, eckig
<b>Netzstecker</b>	Nein
<b>Leuchtmittel</b>	Ja, fest verbaut

**Produktmaße** (H) 400 mm (B) 100 mm (T) 100 mm  
**Produktgewicht** 1.32 kg