



LED Wegeleuchte Arbour in Anthrazit und Weiß 3,8W 800lm IP44
Wegeleuchten

UVP: 144,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-647429
Material	Aluminium
Farbe	Anthrazit, Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	3.8 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	25000
Startzeit	0.5 s
Anwendungsbereich	Garten, Terrasse
Stil	Modern, Schlicht
Form	länglich, eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut

Produktmaße

(H) 770 mm (B) 100 mm (T) 100 mm

Produktgewicht

2 kg