



LED Wandleuchte Bustan in Anthrazit und Weiß 3,8W 800lm 2700K IP44 mit Bew...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 99,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | A-647409 |
| Material | Aluminium |
| Farbe | Anthrazit, Weiß |
| Anschlussspannung | 220-240 V |
| Leistungsaufnahme | 3.8 W |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 |
| Montageart | Wand |
| Lichtaustritt | unten |
| Dimmbar | Nein |
| Lichttechnologie | LED |
| Bauform | LED-Platine |
| Farbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Lichtstrom | 800 lm |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Schaltzyklen | 25000 |
| Startzeit | 0.5 s |
| Anwendungsbereich | Hauseingang, Balkon, Terrasse, Garage & Carport |
| Stil | Modern, Schlicht |
| Sensortyp | Bewegungsmelder |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sensortechnologie | PIR |
| Erfassungswinkel | 110 Grad |
| Reichweite | 10 m |
| Zeiteinstellung | 0,03 bis 12 min |
| Form | eckig |
| Netzstecker | Nein |
| Leuchtmittel | Ja, fest verbaut |
| Produktmaße | (H) 220 mm (B) 92 mm (T) 78 mm |
| Produktgewicht | 0.54 kg |