



LED Wandleuchte Splay in Anthrazit und Weiß 3,8W 800lm IP44 mit Bewegungsm...

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 89,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-647426
Material	Aluminium
Farbe	Anthrazit, Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	3.8 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Montageart	Wand
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	800 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	50000 h
Schaltzyklen	25000
Startzeit	0.5 s
Anwendungsbereich	Hauseingang, Balkon, Terrasse, Garage & Carport
Stil	Modern, Schlicht
Sensortyp	Bewegungsmelder
Sensortechnologie	PIR

Erfassungswinkel	110 Grad
Reichweite	10 m
Zeiteinstellung	0,08 bis 12 min
Form	eckig
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 240 mm (B) 80 mm (T) 160 mm
Produktgewicht	0.62 kg