



LED Bodeneinbauleuchte Gardenlink Erweiterung in Edelstahl 1W 80lm IP67

Terrasseneinbaustrahler

UVP: 29,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-647479
Material	Aluminium
Farbe	Edelstahl
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	1 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP67
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	2700 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	80 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	20000 h
Schaltzyklen	15000
Startzeit	0.5 s
Anwendungsbereich	Terrasse, Garage & Carport
Stil	Modern, Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Einbaumaße	(Ø) 35 mm

Produktmaße

(H) 64 mm (Ø) 40 mm

Produktgewicht

0.17 kg