

Neomounts FPMA-HAW100 Klammer - Voll beweglich - für LCD-Display - weiß

Produktbeschreibung: Neomounts FPMA-HAW100 - Klammer - Voll beweglich - für LCD-Display - medizinisch - weiß - Bildschirmgröße: 25.4-61 cm (10"-24") - Wandmontage

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: Neomounts
 Hersteller Artikel Nr: FPMA-HAW100
 EAN: 8717371441098

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Neomounts FPMA-HAW100 Klammer - Voll beweglich - für LCD-Display - weiß
Produkttyp	Klammer (Voll beweglich) - medizinisch - Wandmontage
Einstellbare Tiefe	0-187 cm
Einstellbare Höhe	0-170 cm
Neigung	55°
Drehen	370°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken, Tiefe
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	25.4-61 cm (10"-24")
VESA-Halterung	Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	6 kg
Farbe	Weiß

