

## ASUS ExpertCenter PN64 S3032MD - Mini-PC - Core i3 1220P - 8 GB - SSD 256 GB

Produktbeschreibung: ASUS ExpertCenter PN64 S3032MD - Mini-PC - Core i3 1220P - RAM 8 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics - 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Eco Black



Gruppe: Desktops & Server  
Hersteller: ASUS  
Hersteller Artikel Nr: 90MS02G1-M00100  
EAN: 0195553869904,4711081869900

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ExpertCenter PN64 S3032MD - Mini-PC - Core i3 1220P - 8 GB - SSD 256 GB
Typ	Personal-Computer - Mini-PC
Prozessor	Intel Core i3 (12. Gen.) 1220P (bis zu 4.4 GHz, (10 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Smart Cache
Cache-Speicher	12 MB
Cache pro Prozessor	12 MB
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	SSD 256 GB - PCI Express 4.0 - M.2
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics
Netzwerk	1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Eco Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 13 cm x 5.8 cm
Gewicht	1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert