

tesa® PRO 74613 STRONG Duct Tape



Produkt Information

tesa Duct Tape PRO - Reparaturband - langanhaltende Klebkraft für Innen- und Außenanwendungen - selbstklebend

Mit dem neuen tesa PRO Duct Tape 74613 stellen Sie Ihre Kunden dauerhaft zufrieden. Mit seiner zuverlässigen Klebkraft und Anpassungsfähigkeit wird Ihre Reparatur schnell, sauber und dauerhaft erledigt sein. Egal, ob Sie kurz ein Kabel fixieren oder eine Schutzfolie befestigen müssen, unser Duct Tape PRO ist für alle Oberflächen geeignet und wasserabweisend. Das universelle Duct Tape basiert auf Synthese-Kautschuk mit einem PET-Gewebe. Erhältlich in schwarz, grau und in zwei verschiedenen Abmessungen. Die perfekte Ergänzung für Ihren Werkzeugkasten, leicht einzureißen und stets einsatzbereit!

Produktmerkmale

- Der zuverlässige Helfer für alle Reparaturen und Fixierungen: Das tesa PRO Duct Tape ist bereit für jede Anwendung, egal ob drinnen oder draußen.
- Das tesa PRO Duct Tape ist wasserabweisend und funktioniert auch auf rauen Oberflächen. Dieses Band erfüllt die Bedürfnisse von jedem Handwerker: Leicht einzureißen und mit langem Halt.
- Das tesa PRO Duct Tape lässt sich leicht abwickeln und passt sich flexibel jedem Untergrund an, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
- Dieses universell einsetzbare Klebeband mit seiner starken Klebkraft ist ideal für temporäre und dauerhafte Anwendungen beim Reparieren, Markieren, Befestigen, Abdichten und Verpacken.
- Lieferumfang 1 tesa Duct Tape PRO, Farbe grau oder schwarz; verfügbare Abmessungen: 50m x 50mm; Material: Synthese-Kautschuk mit PET-Gewebeträger

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Technische Daten

• Trägermaterial	PE-Film mit PET-Filament	• Reißkraft	40 N/cm
• Dicke	175 µm	• Temperaturbeständigkeit MAX	60 °C
• Klebmasse	Synthesekautschuk	• Mesh	27 Mesh
• Reißdehnung	13 %	• Abrollkraft	3,5 N/cm

Klebkraft auf

• Stahl	8,0 N/cm	• rauen Untergründen	5,5 N/cm
---------	----------	----------------------	----------

Eigenschaften

• Handeinreißbarkeit	●●●	• Anfassklebkraft	●●●●
• Gerade Abrisskante	●●●	• Abriebfestigkeit	●●●
• Einfach zu entfernen	nein	• Wasserbeständig	●
• Beschriftbarkeit	nein		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=74613>

tesa® PRO 74613 STRONG Duct Tape

Produkt Information



Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=74613>