

# tesa® PRO 74662 STRONG Gewebeband



## Produkt Information

Reparaturband - langanhaltende Klebekraft für Innen- und Außenanwendungen - selbstklebend

Profi-Handwerker brauchen PRO-Werkzeuge - das tesa PRO STRONG Duct Tape 74662 ist ein zuverlässiges und leistungsstarkes Reparaturband mit extra starker Klebkraft. Durch seine leichte Reißbarkeit und Flexibilität bietet dieses Klebeband die beste Rundum-Unterstützung für ihren hektischen Arbeitsalltag. Es ist wasserabweisend und temperaturbeständig und somit für innen und außen nutzbar. Das Band besteht aus einer Polyethylen-Folie und einem Polyester-Gewebeträger, der mit einem synthetischen Kleber beschichtet ist. Erhältlich in verschiedenen Versionen für Ihren individuellen Einsatzzweck.

## Produktmerkmale

- tesa PRO STRONG Duct Tape für Profis jeden Handwerks, Ihr universell einsetzbares Klebeband, das leicht zu benutzen ist und selbst auf rauen Oberflächen funktioniert.
- tesa PRO STRONG Duct Tape ist wasserabweisend und temperaturbeständig - zuverlässig bei jeder Anwendung und damit optimal zur Benutzung beim Abdichten, Reparieren, Befestigen oder Verpacken
- Basierend auf synthetischem Kleber ist dieses neue Duct Tape so stark wie nie zuvor und lässt sich gleichzeitig leicht abrollen und bequem abreißen. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
- Ein Muss für jeden Handwerker-Werkzeugkasten: Dieses Duct Tape ist für temporäre und permanente Anwendungen, die perfekte Unterstützung in jeder Lebenslage mit verlässlicher tesa Qualität.
- Lieferumfang 1 tesa PRO STRONG Duct Tape, grau oder schwarz; Abmessungen: 50m x 50mm, 50m x 38mm; Material: Synthese-Kautschuk mit PET-Gewebeträger

## Anwendung

- Anwendung: Dieses Duct Tape funktioniert am besten auf sauberen, glatten Oberflächen
- Kleben Sie das Band an und drücken Sie es fest auf die Oberfläche.

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Technische Daten

• Trägermaterial	PE-Film mit PET-Filament	• Reißkraft	40 N/cm
• Dicke	215 µm	• Temperaturbeständigkeit MAX	60 °C
• Klebmasse	Synthesekautschuk	• Mesh	27 Mesh
• Reißdehnung	19 %	• Abrollkraft	2 N/cm

### Klebkraft auf

• Stahl	8,0 N/cm	• rauen Untergründen	6,5 N/cm
---------	----------	----------------------	----------

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=74662>

# tesa® PRO 74662 STRONG Gewebeband



## Produkt Information

### Eigenschaften

• Handeinreißbarkeit	●●●●	• Anfassklebkraft	●●●●
• Gerade Abrisskante	●●●	• Abriebfestigkeit	●●●
• Einfach zu entfernen	nein	• Wasserbeständig	●●●
• Beschriftbarkeit	nein		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie  
<http://l.tesa.com/?ip=74662>