

DeWALT DWS780KIT - Zug-Gerührungssäge - 1675 W - 305 mm

Produktbeschreibung: DeWALT DWS780KIT -
Zug-Gerührungssäge - 1675 W - 305 mm

Gruppe: Elektrische Werkzeuge
Hersteller: DeWALT
Hersteller Artikel Nr: DWS780KIT
EAN: 5035048426104



Key Selling Points:

- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 110 x 303 mm
- Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
- Extreme Belastbar- und Genauigkeit der Maschine bei vollkommener Präzision
- Exakte Neigungswinkel bis jeweils 49° rechts und links stufenlos einstellbar
- Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
- Exakte Gehrungswinkel schnell und einfach bis 60° rechts und bis 50° links ausführbar
- Robuster und plangefräster Säge Tisch und Drehteller
- Großer, staubgeschützter Doppel-Auszug ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke
- Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
- Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht
- Materialgerechte Anwendung durch elektronische Drehzahlregulierung gewährleistet saubere und exakte Schnitte
- Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DeWALT DWS780KIT - Zug-Gerührungssäge - 1675 W - 305 mm
Produkttyp	Zug-Gerührungssäge - 1675 W - 305 mm
Geschwindigkeit	1900 - 3800 1/min