

Datenblatt Art. 740.011

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Illu-Fassung mit Befestigungssockel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	2A / 250V~	Rated current / rated voltage	2A / 250V~
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abstand der Befestigungsschrauben	46mm	Fixing screw spacing	46mm
Anschluss	Schneidkontakt	Connection	Nip contact
Fassung	E27	Thread	E27
Zur Befestigung auf festem Untergrund		For fixing to firm surfaces	
Im Außenbereich nur mit Gummidichtung zu verwenden (dichtring muss extra bestellt werden (740.001 / 740.012))		Only use outside with rubber seal (Sealing ring needs to be ordered separately (740.001/740.012))	
Material		Material	
Kontakte: CuZn 20		Contacts: CuZn 20	
Gehäuse/Kontaktträger: Phenolharz-Formmasse Typ 31 Schwarz, ähnlich RAL 9005		Housing/carrying parts: Phenolic moulding compound type 31 Black, similar to RAL 9005	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Illu-Fassung		1x Illumination lamp holder	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Konformität / Approbation		Conformity / Approval	
Bauart geprüft	DIN EN 60238 / DIN EN 60598	Type approved	DIN 49 406-R

