

**Samsung Galaxy A15 5G - Blue Black - 5G
Smartphone - 128 GB - GSM**

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A15 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 2340 x 1080 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Telekom - Blue Black



Gruppe: Mobiltelefone
Hersteller: Deutsche Telekom
Hersteller Artikel Nr: 99935039

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A15 5G - Blue Black - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A156B/DSN
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16.39 cm (6.5") - 399 ppi (Pixel pro Zoll) - (90 Hz) - Super AMOLED
Prozessor	MediaTek Dimensity 6100+ MT6835V / 2.2 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 4 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 14 mit One UI 6.0
Hauptkamera	50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	5 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.0
Service Provider	Telekom
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Farbe	Blue Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.8 mm x 8.4 mm x 160.1 mm
Gewicht	200 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.796 W/kg (head) 1.461 W/kg (body) 21.12 W/kg (Gliedmaßen)