

### DIGITUS - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer

Produktbeschreibung:	DIGITUS - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (7,62 cm) - 200 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell
Gruppe:	Drucker
Hersteller:	DIGITUS
Hersteller Artikel Nr:	DA-81020
EAN:	4016032487029



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	DIGITUS - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.6 kg
Max. Mediengröße	Rolle (7,62 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	200 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
RAM Installiert (Max.)	8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 MB
Kartenleser	Ja
Druckersprache	ZPL, EPL, TPLE (Translation Printer Language Eltron), TPLZ (Translation Printer Language Zebra), DPL, TSPL-EZ, TSPL
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, Data Matrix, Chinesische Post, Plessey, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC-2, Aztec
Medientyp	Zickzack-gefaltetes Papier, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten, Band, Abstand
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.4 cm x 30.25 cm x 19.48 cm