

### Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 - Rack-Montage - Xeon Gold 5317 3 GHz - 32 GB - keine HDD

Produktbeschreibung: Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 5317 / 3 GHz - RAM 32 GB - keine HDD - Monitor: keiner - mit 3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service



Gruppe: Desktops & Server  
 Hersteller: Fujitsu  
 Hersteller Artikel Nr: VFY:R2536SC200IN  
 EAN: 4065221859017

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 - Rack-Montage - Xeon Gold 5317 3 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Services im Bundle	3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon Gold 5317 / 3 GHz (, bis zu 3.6 GHz, (12 Kerne)
Cache-Speicher	18 MB
Cache pro Prozessor	18 MB
RAM	32 GB (installiert) / 10 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.745 cm x 4.27 cm
Gewicht	18.2 kg

