

**Manhattan TV & Monitor Mount, Trolley Stand (Compact), 1 screen, Screen Sizes: 34-55", Silver, VESA 200x200 to 400x400mm, Max 35kg, Height-adjustable to four levels: 862, 916, 970 and 1024mm, LFD, Lifetime Warranty
Wagen - platzsparend - für Flachbildschirm - kompakt, höhenverstellbar - Schwarz, braun**



Produktbeschreibung: Manhattan TV & Monitor Mount, Trolley Stand (Compact), 1 screen, Screen Sizes: 34-55", Silver, VESA 200x200 to 400x400mm, Max 35kg, Height-adjustable to four levels: 862, 916, 970 and 1024mm, LFD, Lifetime Warranty - Wagen - platzsparend - für Flachbildschirm - kompakt, höhenverstellbar - Kunststoff, Stahl, Buchenholz - Schwarz, braun - Bildschirmgröße: 86.4-140 cm (34"-55")

Gruppe: AV-Möbel
 Hersteller: IC Intracom
 Hersteller Artikel Nr: 462068
 EAN: 0766623462068

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan TV & Monitor Mount, Trolley Stand (Compact), 1 screen, Screen Sizes: 34-55", Silver, VESA 200x200 to 400x400mm, Max 35kg, Height-adjustable to four levels: 862, 916, 970 and 1024mm, LFD, Lifetime Warranty Wagen - platzsparend - für Flachbildschirm - kompakt, höhenverstellbar - Schwarz, braun
Produkttyp	Wagen (platzsparend)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	65 cm x 44.4 cm x 122.6 cm
Einstellbare Höhe	86.2-102.4cm
Neigung	10°
Anpassungen	Neigung
Gewicht	6.98 kg
Empfohlene Verwendung	Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe	86.4-140 cm (34"-55")
VESA-Halterung	200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht	35 kg
Material	Kunststoff, Stahl, Buchenholz
Farbe	Schwarz, braun
Anz. Räder	4
Packungsinhalt	Befestigungskit für Montage