

## ASUS ROG Swift PG34WCDM - OLED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR

Produktbeschreibung: ASUS ROG Swift PG34WCDM - OLED-Monitor - Gaming - gebogen - USB - 86.4 cm (34") (33.94" sichtbar) - 3440 x 1440 @ 240 Hz - 450 cd/m<sup>2</sup> - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Dunkelgrau

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90LM09L0-B01A70  
 EAN: 4711387307014



### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG Swift PG34WCDM - OLED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
KVM-Schalter	USB
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	3440 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.231 mm
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,0737 Milliarden Farben (10-Bit)
Farbraum	99% DCI-P3, 135% sRGB
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	78.6 cm x 29.3 cm x 55.1 cm
Gewicht	8.4 kg
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix