

Plustek OpticSlim 1180, 297 x 431,8 mm, 1200 x 1200 DPI, 300 x 300 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit

1200 dpi - CIS - LED - 297 mm x 431.8 mm - 24 Vdc/0.75 A - USB 2.0
- 4.32 kg

Gruppe	Scanner
Hersteller	Plustek
Hersteller Art. Nr.	0254
EAN/UPC	4042485286223



Beschreibung

Plustek OpticSlim 1180. Maximale Scan-Abmessung: 297 x 431,8 mm, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI, verbesserte Scan-Auflösung: 300 x 300 DPI. Scanner-Typ: Flachbettscanner, Produktfarbe: Silber, Weiß. Sensor-Typ: CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 2500 Seiten, Lichtquelle: LED. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3, Unterstützte Scan-Medientypen: Fotopapier, Dickes Papier, Dünnes Papier. Standard-Schnittstellen: USB 2.0

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Scan-Abmessung	297 x 431,8 mm
Optische Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
verbesserte Scan-Auflösung	300 x 300 DPI
Scanner-Typ	Flachbettscanner
Produktfarbe	Silver, White
Sensor-Typ	CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)	2500 Seiten
Lichtquelle	LED
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A3
Unterstützte Scan-Medientypen	Photo paper, Thick paper, Thin paper
Standard-Schnittstellen	USB 2.0