

Plustek eScan A350 Essential, 216 x 5080 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 16 Bit, 8 Bit

LED - 600 x 600 dpi - ADF 50 Blatt - Farbe input 48-bit/output 24-bit
 - DDS 6000 Seiten - 2.8 kg



Gruppe	Scanner
Hersteller	Plustek
Hersteller Art. Nr.	0286
EAN/UPC	4042485637780

Beschreibung

Plustek eScan A350 Essential. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 5080 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Eingabe Farbtiefe: 48 Bit. Scanner-Typ: ADF-Scanner, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Display: LED. Sensor-Typ: Dual CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 6000 Seiten, Scan to: Cloud, E-Mail, FTP, PC, SMB, USB. Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 50 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): 40 - 157 g/m², Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler): 216 x 356 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Scan-Abmessung	216 x 5080 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Eingabe Farbtiefe	48 Bit
Scanner-Typ	ADF-Scanner
Produktfarbe	Black, White
Display	LED
Sensor-Typ	Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)	6000 Seiten
Scan to	Cloud, E-mail, FTP, PC, SMB, USB
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	40 - 157 g/m ²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)	216 x 356 mm