

Plustek SmartOffice PT2160, 216 x 5080 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 16 Bit, 8 Bit

CIS x 2 - 600 x 600 dpi - ADF - 60 ppm - 216 x 5080 mm - USB 3.0 - 24 Vdc / 1.25 A - 4.1 kg



Gruppe	Scanner
Hersteller	Plustek
Hersteller Art. Nr.	0308
EAN/UPC	4042485718878

Beschreibung

Plustek SmartOffice PT2160. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 5080 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Eingabe-Farbtiefe: 48 Bit. Scanner-Typ: ADF-Scanner, Produktfarbe: Schwarz. Sensor-Typ: Dual CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 8000 Seiten, Lichtquelle: LED. Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 100 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3, Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, ISO-A-Formate (A0...A9): A3, A4

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Scan-Abmessung	216 x 5080 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Eingabe-Farbtiefe	48 Bit
Scanner-Typ	ADF-Scanner
Produktfarbe	Schwarz
Sensor-Typ	Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)	8000 Seiten
Lichtquelle	LED
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	100 Blätter
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A3
Unterstützte Scan-Medientypen	Business Card, Plain paper, Plastic Card
ISO-A-Formate (A0...A9)	A3, A4