

Plustek OpticFilm 135i, 35 x 226 mm, 7200 x 7200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 16 Bit, 8 Bit

CCD - LED - 7200dpi - 3.4DR - IR - 24VDC - 0.75A

Gruppe	Scanner
Hersteller	Plustek
Hersteller Art. Nr.	0312
EAN/UPC	4042485368851



Beschreibung

Plustek OpticFilm 135i. Maximale Scan-Abmessung: 35 x 226 mm, Optische Scan-Auflösung: 7200 x 7200 DPI, Eingabe Farbtiefe: 48 Bit. Scanner-Typ: Film-/Dia-Scanner, Produktfarbe: Schwarz, Silber. Sensor-Typ: CCD, Lichtquelle: LED, Tastenfunktionen: Scannen. Maximum scanweite: 3,5 cm, Maximale Scanlänge: 22,6 cm. Standard-Schnittstellen: USB 2.0

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Scan-Abmessung	35 x 226 mm
Optische Scan-Auflösung	7200 x 7200 DPI
Eingabe Farbtiefe	48 Bit
Scanner-Typ	Film-/Dia-Scanner
Produktfarbe	Black, Silver
Sensor-Typ	CCD
Lichtquelle	LED
Tastenfunktionen	Scannen
Maximum scanweite	3,5 cm
Maximale Scanlänge	22,6 cm
Standard-Schnittstellen	USB 2.0