

Dymo IND Schrumpfschlauch - 24mm x 1,5m, Schwarz auf gelb, Mehrfarbig, -55 - 135 °C, UL 224, MIL-STD-202G, MIL-81531, SAE-DTL 23053/5 (1, 3), Nashorn, 2,4 cm

IND Schrumpfschlauch - 24mm x 1.5m

Gruppe	Papier, Folien, Etiketten
Hersteller	Dymo
Hersteller Art. Nr.	1805444
EAN/UPC	0071701059994



Beschreibung

DYMO IND Schrumpfschlauch - 24mm x 1,5m. Aufkleberfarbe: Schwarz auf gelb, Produktfarbe: Mehrfarbig, Temperatur Range (T-T): -55 - 135 °C. Speicherbandbreite (metrisch): 2,4 cm, Bandlänge: 1,5 m, Verpackungsart: Box

Hauptmerkmale

Allgemein

Aufkleberfarbe	Schwarz auf gelb
Produktfarbe	Mehrfarbig
Temperatur Range (T-T)	-55 - 135 °C
Speicherbandbreite (metrisch)	2,4 cm
Bandlänge	1,5 m
Verpackungsart	Box