

Plustek eScan A350 Sharepoint, 216 x 5080 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 16 Bit, 8 Bit

LED - 600 x 600 dpi - ADF 50 sheets - Color input 48-bit/output 24-bit - DDS 6000 sheets - 2.8 kg - CIS x 2



Gruppe	Scanner
Hersteller	Plustek
Hersteller Art. Nr.	0302S
EAN/UPC	4042485638817

Beschreibung

Plustek eScan A350 Sharepoint. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 5080 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Eingabe-Farbtiefe: 48 Bit. Scanner-Typ: ADF-Scanner, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Anzeige: LED. Sensor-Typ: Dual CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 6000 Seiten, Scannen zu: Cloud, E-Mail, FTP, PC, SMB, USB. Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers: 50 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): 40 - 157 g/m², Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler): 216 x 356 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Scan-Abmessung	216 x 5080 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Eingabe-Farbtiefe	48 Bit
Scanner-Typ	ADF-Scanner
Produktfarbe	Black, White
Sensor-Typ	Dual CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)	6000 Seiten
Scannen zu	Cloud, E-mail, FTP, PC, SMB, USB
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	40 - 157 g/m ²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)	216 x 356 mm