

Plustek MobileOffice S602, 104,9 x 500 mm, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24/48 Bit, 16 Bit, 8/16 Bit

1200 x 1200 dpi - CIS - 50 g/? to 120 g/? - USB 2.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Plustek
Hersteller Art. Nr.	0287
EAN/UPC	4042485606991



Beschreibung

Plustek MobileOffice S602. Maximale Scan-Abmessung: 104,9 x 500 mm, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Eingabe Farbtiefe: 48 Bit. Scanner-Typ: Visitenkartenscanner, Produktfarbe: Schwarz, Blau. Sensor-Typ: CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 800 Seiten, Lichtquelle: LED. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A6, Unterstützte Scan-Medientypen: Plastik-Karte, Mediengewicht Kunststoffkarte: 50 - 120 g/m². Standard-Schnittstellen: USB 2.0

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Scan-Abmessung	104,9 x 500 mm
Optische Scan-Auflösung	1200 x 1200 DPI
Eingabe Farbtiefe	48 Bit
Scanner-Typ	Visitenkartenscanner
Produktfarbe	Black, Blue
Sensor-Typ	CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)	800 Seiten
Lichtquelle	LED
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A6
Unterstützte Scan-Medientypen	Plastik-Karte
Mediengewicht Kunststoffkarte	50 - 120 g/m ²
Standard-Schnittstellen	USB 2.0