

Thermaltake TH120 ARGB Sync V2 - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktbeschreibung: Thermaltake TH120 ARGB Sync V2 - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 120 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - Kupfer - 120 mm - snow



Gruppe: Systemzubehör
 Hersteller: Thermaltake
 Hersteller Artikel Nr: CL-W363-PL12SW-A
 EAN: 4713227539227

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Thermaltake TH120 ARGB Sync V2 - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Farbe	Snow
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Kühlermaterial	Kupfer
Größe des Flüssigkeitskühlers	120 mm
Gebläseanzahl	1
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	(57.05 cfm)
Geräuschpegel	25.8 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Merkmale	RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, ARGB-Lüfter, Gummischläuche (460 mm), Infinity Mirror Pumpenkappendesign