

Thermaltake TH240 ARGB Sync V2 - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktbeschreibung: Thermaltake TH240 ARGB Sync V2 - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - Kupfer - 120 mm - snow



Gruppe: Systemzubehör
Hersteller: Thermaltake
Hersteller Artikel Nr: CL-W364-PL12SW-A
EAN: 4713227539234

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake TH240 ARGB Sync V2 - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Farbe	Snow
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Kühlermaterial	Kupfer
Größe des Flüssigkeitskühlers	240 mm
Gebälseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	500-2000 U/min
Luftstrom	(57.05 cfm)
Geräuschpegel	25.8 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Merkmale	RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, ARGB-Lüfter, Gummischläuche (460 mm), Infinity Mirror Pumpenkappendesign