



Long Grill LED Wand- und Deckenleuchten, weiß, 3000K [Gebraucht - Wie Neu]

UVP: 296,90 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Artikelnummer	A-433738-B1
Material	Aluminium, Acrylglas
Farbe	Weiß
Anschlussspannung	220-240 V
Leistungsaufnahme	20 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar °	270
Montageart	Decke
Dimmbar	Nein
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	1600 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Abstrahlwinkel	110 Grad
Anwendungsbereich	Büro & Arbeitszimmer
Stil	Schlicht
Form	rund
Netzstecker	Nein



SLV
LS_2363

A

B

C

D

E

F

G



E

17
kWh/1000h



2019/2015

Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
Produktmaße	(H) 45 mm (B) 90 mm (L) 678 mm
Produktgewicht	1.338 kg