

GT710-SL-2GD3-BRK-EVO

EAN 4711081869696

Produkt Nummer 90YV0I70-M0NA00



- **Leise passive Kühlung bedeutet echte 0 dB** – perfekt für leise Heimkino-PCs und Multimedia-Center.
- Die **Auto-Extreme-Technologie** nutzt die Automatisierung, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
- **Unterstützt 3 Bildschirme** – schließen Sie bis zu 3 Monitore an, um Multitasking zu ermöglichen.
- **GPU Tweak III** bietet intuitive Leistungsoptimierung, Wärmeregulierung und Systemüberwachung.

Technische Daten GT710-SL-2GD3-BRK-EVO

Prozessor	
Grafikprozessorenfamilie:	NVIDIA
GPU:	GeForce GT 710
Maximale Auflösung:	2560 x 1600 Pixel
CUDA:	Ja
Prozessortaktfrequenz:	954 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie:	Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:	192
Maximale Displays pro Videokarte:	3

Speicher	
Separater Grafik-Adapterspeicher:	2 GB
Grafikkartenspeichertyp:	GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle:	64 Bit
Speichertaktfrequenz:	900 MHz

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:	Windows 11

Anschlüsse und Schnittstellen	
Schnittstelle:	PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1

Anzahl DVI-D-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4b
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1

Gewicht und Abmessungen	
Tiefe:	170 mm
Höhe:	69 mm
Breite:	39 mm

Leistung	
Min. Systemstromversorgung:	300 W

Verpackungsdaten	
Verpackungsart:	Box

Design	
Kühlung:	Passiv
Anzahl Slots:	2
Produktfarbe:	Schwarz, Blau

Leistungen	
TV Tuner integriert:	Nein
OpenGL-Version:	4.5
Dual-Link-DVI:	Nein