

Canon PIXMA G2520 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (210 x 297 mm)

Letter A (216 x 279 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 9.1 ipm (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0



Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	4465C006
EAN/UPC	4549292167719

Beschreibung

Canon PIXMA G2520 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 9.1 ipm (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA G2520 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Kopiergeschwindigkeit	2.6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 9.1 ipm (einfarbig)/bis zu 5 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 1200 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	55 x 91 mm (Min.) - 216 x 1200 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Karton, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattfotopapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link

Stromversorgung

AC 120/230 V (50/60Hz)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.