

# ROLINE 19.08.0015, Schwarz, Typ 2, Typ 2, Gerade, Gerade, IP54, IP65

E-Auto Ladekabel Typ2 - 3-phasig - 480VAC (3P+N+E) - 16 A - 11 kW - 5 m

Gruppe	Elektroinstallation
Hersteller	ROLINE
Hersteller Art. Nr.	19.08.0015
EAN/UPC	7630049628106



## Beschreibung

ROLINE 19.08.0015. Kabelfarbe: Schwarz, Anschluss 1: Typ 2, Anschluss 2: Typ 2. Maximale Betriebsleistung (dreiphasig): 11 kW, Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig): 16 A, Arbeitsspannung: 480 V. Kabellänge: 5 m. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabelfarbe	Schwarz
Anschluss 1	Typ 2
Anschluss 2	Typ 2
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)	11 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)	16 A
Arbeitsspannung	480 V
Kabellänge	5 m
Menge pro Packung	1 Stück(e)