

Nokia C32 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3 GB / Interner Speicher 64 GB

microSD slot - 6.5" - 2 x Rückkamera 50 MP - 2 MP - front camera 8 MP
- holzkohlefarben

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Nokia
Hersteller Art. Nr.	SP01Z01Z3056Y
EAN/UPC	6438409084811



Beschreibung

Nokia C32 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - 6.5" - 2 x Rückkamera 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - holzkohlefarben

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Nokia C32 - holzkohlefarben - 4G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Anzeige	- 16.5 cm (6.5")
Besonderheiten	UKW-Radio
Prozessor	1.6 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 3 GB / 64 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 256 GB
Betriebssystem	Android 13
Hauptkamera	50 Megapixel Fokus: automatisch
Zweite Kamera	2 Megapixel - Macro-Kamera
Vordere Kamera	8 Megapixel - fester Fokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Spritzwassergeschützt
Farbe	Holzkohlefarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.9 mm x 8.55 mm x 164.6 mm
Gewicht	199.4 g
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.361 W/kg (head) ; 1.579 W/kg (body)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.