

# TriStar OV-3622 Heißluftofen, 19 l, Schwarz, Freistehend, Drehregler, 90 - 230 °C, Metall

OV-3622 Heißluftofen

Gruppe	Haushaltsgeräte
Hersteller	TriStar
Hersteller Art. Nr.	OV-3622
EAN/UPC	8713016091680



## Beschreibung

Tristar OV-3622 Heißluftofen. Netto-Ofenvolumen: 19 l, Produktfarbe: Schwarz, Geräteplatzierung: Freistehend. Ofenleistung: 800 W, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 / 60 Hz. Innenmaße (B x T x H): 302 x 258 x 232 mm

## Hauptmerkmale

### Allgemein

Netto-Ofenvolumen	19 l
Produktfarbe	Schwarz
Geräteplatzierung	Freistehend
Ofenleistung	800 W
AC Eingangsspannung	220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Innenmaße (B x T x H)	302 x 258 x 232 mm