

# TriStar OV-3615 Mini-Backofen, 10 l, Schwarz, Freistehend, Drehregler, 100 - 230 °C, Mechanisch

OV-3615 Mini-Backofen

Gruppe	Elektrogroßgeräte
Hersteller	TriStar
Hersteller Art. Nr.	OV-3615
EAN/UPC	8713016087461



## Beschreibung

Tristar OV-3615 Mini-Backofen. Netto-Ofenvolumen: 10 l, Produktfarbe: Schwarz, Geräteplatzierung: Freistehend. Ofenleistung: 800 W. Innenmaße (B x T x H): 250 x 165 x 220 mm. Menge pro ISO Container (20 Fuß): 830 Stück(e), Menge pro ISO Container (40 Fuß): 1754 Stück(e), Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC): 2135 Stück(e)

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Netto-Ofenvolumen	10 l
Produktfarbe	Schwarz
Geräteplatzierung	Freistehend
Ofenleistung	800 W
Innenmaße (B x T x H)	250 x 165 x 220 mm
Menge pro ISO Container (20 Fuß)	830 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)	1754 Stück(e)
Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC)	2135 Stück(e)