

# Noctua NF-A4x20 5V - Gehäuselüfter - 40 mm

Beige

Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NF-A4X20 5V
EAN/UPC	9010018100129



## Beschreibung

Noctua NF-A4x20 5V - Gehäuselüfter - 40 mm

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noctua NF-A4x20 5V Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	Schrauben, OmniJoin Adaptor Set, Verlängerungskabel (30 cm), NA-AV3-Antivibrationsbefestigungen
Lüfterdurchmesser	40 mm
Gebläsehöhe	20 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	5000 U/min
Luftstrom	16 m <sup>3</sup> /h (9.4 cfm)
Geräuschpegel	14.9 dBA
Netzanschluss	3-poliger Stecker
Nennspannung	5 V
Merkmale	Verpolungsschutz, Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, integrierte Antivibrations-Pads, Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4 cm x 4 cm x 2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.