

Dynatron Q10 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1700)

Kupfer - 77 mm - 2U

Gruppe	Kühler
Hersteller	Dynatron
Hersteller Art. Nr.	Q10
EAN/UPC	0784847024282



Beschreibung

Dynatron Q10 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1700) - Kupfer - 77 mm - 2U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dynatron Q10 - Prozessor-Luftkühler - 2U
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Kompatibilität	LGA1700 Socket
Kühlermaterial	Kupfer
Lüfterdurchmesser	77 mm
Lüfterlager	Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit	1000-5500 U/min
Luftstrom	14.2-91.6 m ³ /h (8,36 - 53,9 CFM)
Geräuschpegel	20.6-51.4 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), TDP bis zu 125 W
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.6 cm x 10.6 cm x 6.2 cm
Gewicht	430 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.