

Noctua NF-A4x20 5V PWM - Gehäuselüfter - 40 mm

1.100 rpm - 5 V

Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NF-A4X20 5V PWM
EAN/UPC	9010018100136



Beschreibung

Noctua NF-A4x20 5V PWM - Gehäuselüfter - 40 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noctua NF-A4x20 5V PWM Gehäuselüfter
Produkttyp	Gehäuselüfter
Packungsinhalt	Schrauben, OmniJoin Adaptor Set, Verlängerungskabel (30 cm), NA-AV3-Antivibrationsbefestigungen
Lüfterdurchmesser	40 mm
Gebläsehöhe	20 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	5000 U/min
Luftstrom	16 m ³ /h (9.4 cfm)
Geräuschpegel	14.9 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	5 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, SCD-Technologie (Smooth Commutation Drive), integrierte Antivibrations-Pads, Stepped Inlet Design, Inner Surface Microstructures
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4 cm x 4 cm x 2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.