

Sony HT-A3000 - Soundbar - 3.1-Kanal - kabellos

Wi-Fi - Bluetooth

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Sony
Hersteller Art. Nr.	HTA3000.CEL
EAN/UPC	4548736134362



Beschreibung

Sony HT-A3000 - Soundbar - 3.1-Kanal - kabellos - Wi-Fi, Bluetooth

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sony HT-A3000 - Soundbar - kabellos
Produkttyp	Soundbar - 3.1-Kanal
Quelle der Medieninhalte	USB-Host, Chromecast
Gehäusedesign	Bassreflex
Lautsprechertyp	Aktiv
Verstärker Ausgangsleistung	250 W
Verstärker	Integriert
Bildschirm	LCD
Schnittstellen	Wi-Fi, Bluetooth
Intelligenter Assistent	Kompatibel mit Alexa, kompatibel mit Google Assistant - indirekt
AirPlay	Ja
Streaming-Services	Chromecast, Spotify Connect
Audio-Formate	WAV, WMA, AAC, AIFF, Ogg Vorbis, MP3, FLAC, LPCM, APE (Monkey's Audio), HE-AAC, DSD, ALAC
Lautsprecherdetails	Soundleiste - Frontkanal x 2 - 50 Watt - <1% THD - 6 Ohm - aktiv Soundleiste - Mittelkanal - 50 Watt - aktiv Soundleiste - Tieftöner x 2 - 50 Watt - 6 Ohm - aktiv
Eingebaute Decoder	DTS-ES-Decoder, DTS 96/24, Dolby Digital, DTS-DecoderDTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Dual Mono
Soundeffekte	Sony S-Force PRO Front Surround, Vertikaler Surround, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Nachtmodus, 360 Spatial Sound Mapping, 360 Reality Audio
Stromversorgung	Wechselstrom 120 V (60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	95 cm x 12.8 cm x 6.4 cm
Gewicht	4.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.