

Noctua chromax NH-U9S - Prozessor- Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, LGA2011-3 (Square ILM))

AM4 - LGA2066 - LGA1200 - LGA2011-0 - LGA1700 - AM5) - Kupfer-
Bodenplatte und vernickelte Aluminium-Finnen - 92 mm - Schwarz



Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NH-U9S-CH-BK
EAN/UPC	9010018000252

Beschreibung

Noctua chromax NH-U9S - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, LGA2011-3 (Square ILM), AM4, LGA2066, LGA1200, LGA2011-0, LGA1700, AM5) - Kupfer-Bodenplatte und vernickelte Aluminium-Finnen - 92 mm - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noctua chromax NH-U9S - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	Low-Noise Adaptor (L.N.A.), SecuFirm2 Mounting Kit, NT-H1 hochwertige Wärmeleitpaste, Noctua Metallkofferstapel, NF-A9 PWM Chromax.black Premium Lüfter, schwarzer Lüfter-Clips
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA2011-0 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Kühlermaterial	Kupfer-Bodenplatte und vernickelte Aluminium-Finnen
Lüfterdurchmesser	92 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	400-2000 U/min
Luftstrom	62,6 - 78,9 m ³ /h
Geräuschpegel	16.3 - 22.8 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	Soldered joints, Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, integrierte Antivibrations-Pads, 5 Wärmerohre
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.5 cm x 9.7 cm x 12.5 cm

Gewicht

618 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.