

RAIJINTEK AIDOS II, Flüssigkeitskühlung, 10 cm, 22,9 dB, 52 cfm, Schwarz

Lüfter 12V - 0.26A - 800~2000 RPM - 22.9 dB - 100×100×25 mm - Sink
75×96×140 mm - 390 g

Gruppe	Kühler
Hersteller	RAIJINTEK
Hersteller Art. Nr.	OR10B00219
EAN/UPC	4715109923605



Beschreibung

RAIJINTEK AIDOS II. Typ: Flüssigkeitskühlung, Lüfterdurchmesser: 10 cm, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 22,9 dB, Maximaler Luftstrom: 52 cfm, Maximum Luftdruck: 1,9 mmH2O, Lagertyp: Hydraulisch. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Liquid cooling kit
Lüfterdurchmesser	10 cm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	22,9 dB
Maximaler Luftstrom	52 cfm
Maximum Luftdruck	1,9 mmH2O
Lagertyp	Hydraulisch
Produktfarbe	Schwarz